

PERFORM 5500 T C5

EAN 3499231003640



PRODUKTVORZÜGE

Kompakter Rahmen mit Stoßband
 Starterleichterung durch Sommer/Winter-Positionen
 Profi-Motor KOHLER, luftgekühlt
 Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
 Stromerzeuger mit 3 Jahren Garantie
 QUAD CLEAN LUFTFILTER Der Zyklonfilter Quad Clean bietet 4 effiziente Filterstufen, die so konzipiert sind, dass große Partikel ausgestoßen und die feinen Teilchen eingefangen werden. Er garantiert immer den Einlass sauberer Luft und sorgt somit für geringeren Kraftstoffverbrauch und optimale Leistung, wodurch die Lebensdauer erhöht wird.
 STAGE V (2016/1628 EU) : Dieses Produkt entspricht den neuen Umweltvorschriften in Europa

Baureihe

PERFORM
 Leistungsstarke und unschlagbar gute Ausrüstung für häufigen Einsatz.

Kraftstoff Benzin

Nennspannung (V) | Phasenanzahl 400 | Dreiphasig

Max. Leistung (kW) | Max. Leistung LTP (kVA) 4,5 kW | 5,6 kVA

Autonomie 75% (h) 4,3

Garantierter Schalleistungspegel LwA dB(A) 97

Abmessungen L x B x H (cm) | Gewicht (kg) 71 x 58 x 49 | 73,5



PERFORM 5500 T C5 - STROMERZEUGER - PERFORM - 6 février 2026

portable.rehlko.com

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 – France

Nicht verbindliches Dokument - Im Rahmen der Qualitätsverbesserung seiner Erzeugnisse behält sich SDMO Industries das Recht vor, alle in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. *ISO 8528.



SDMO Industries
 accredited testing laboratory ISO 17025
 n°1-2171
 scope available on www.cofrac.fr





ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Baureihe	PERFORM
Frequenz (Hz)	50 Hz
Max. Leistung (kW)	4,5
Max. Leistung LTP (kVA)	5,6
Nennspannung (V)	400
Phasenanzahl	Dreiphasig
Kraftstoff	Benzin
Bemessungsstrom (A)	4,6
Tank (L)	7,3
Verbr. 75% (L/h)	1,7
Autonomie 75% (h)	4,3
Garantierter Schallleistungspegel LwA dB(A)	97
Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A)	82
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)	68



TECHNISCHE DATEN MOTOR

Motor marke	REHLKO
Motor Typ	CH395_C5
Start	Reversierstart
Ölschutz	Oui
Hubraum (cm3)	277
Kapazität Öl inkl. Filter (l)	1,1



TECHNISCHE DATEN GENERATOR

Technologie	Ringe und Bürsten
Regelung AVR	Nein
Schutzklasse	IP 23
Isolierklasse	H



BESCHREIBUNG ANSCHLÜSSE UND SCHALTKASTEN

1 Anschluss 230V 10/16A - Überlastschutz + 1 Anschluss 400V 16A - Überlastschutz



ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge (cm)	71
Breite (cm)	58
Höhe (cm)	49
Nettogewicht (kg)	73,5



VERPACKUNG

Verpackungsart	Karton
Länge (cm)	73
Breite (cm)	58
Höhe (cm)	49,5
Gewicht (lbs)	75,5
Palettentyp	120/80
Anzahl der Kartons pro Palette	6
Palettenhöhe (cm)	162
Palettengewicht verpackt (kg)	463

ZUBEHÖR GELIEFERT



Entleerungstrichter
 Betriebs- und Wartungsanleitung
 BodenbefestigungsfüÙe
 Ergonomische Griffe

Zusätzliche Ausstattung



3499231004012

VERSO 10 T 40A - Manuelle Quellenumschalter erlaubt den Anschluss eines dreiphasigen Stromerzeugers an eine Hausnetz



3499231002575

RKB1HD - Transportkarren-Bausatz für PERFORM / PERFORM XL / TECHNIC 6500 - 7500T / DIESEL / WELDARC 200 - 220 ; Pannensichere Räder Ø 290 mm



3499231920039

RKS2 - Wartungssatz für PERFORM 4500 - 5500T - 6500 - 7500T / WELDARC 200 - 220 T inkl. Ölflasche, Zündkerze und Luftfilter



RH1

RH1 - Schutzhülle für HX 4000 – 6000 – 7500T / HXC 4000 – 6000 – 7500T / PERFORM 4500 - 4500 XL - 5500T - 5500 T XL - 6500 - 6500 XL - 7500 T - 7500 XL / TECHNIC 6500 - 7500 TE / DIESEL / TRASH; Maße: 82 x 58 x 50 Zentimeter



RPM

RPM - Steckdosensatz für alle Modelle: 2 Steckdosen 16A /230V , 1 Steckdose CEE17 16A/230V, 1 Steckdose 32A/230V, 1 Steckdose 16A/400V



RPQ

RPQ - 1m Erdspeiß, geliefert mit einem 2m 10mm² Netzkabel



3499231920831

GSC - Generator Smart Care : Ein bluetooth-Schaltkasten, der für all mobilen stromerzeuger

RRB4

Auffangbehälter
