

R05M

EAN 3499231905401



Gamme

INVERSEUR DE SOURCE MANUEL

Inverseur de source manuel permettant de brancher un groupe électrogène monophasé à une habitation

AVANTAGES PRODUIT



DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (cm)	0
Largeur (cm)	150
Hauteur (cm)	0
Poids Net (kg)	0



CONDITIONNEMENT

Type de conditionnement

Longueur (cm)	150
Largeur (cm)	150
Hauteur (cm)	150
Poids (kg)	2

Type de palette

Nombre de cartons par palette	0
Hauteur de Palette conditionnée (cm)	0
Poids de Palette conditionnée (kg)	0

R05M - ACCESSOIRE - INVERSEUR DE SOURCE MANUEL - 6 février 2026

portable.rehlko.com

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 – France

Document non contractuel - Soucieuse d'améliorer la qualité de ses produits, la société SDMO Industries se réserve le droit de modifier, sans préavis, toutes caractéristiques énoncées dans ce document. *ISO 8528.