

# DIESEL 10 LC A SILENCE AVR C5

EAN 3499231004630



## AVANTAGES PRODUIT

Groupe garanti 3 ans  
Moteur professionnel KOHLER refroidi par eau  
Très silencieux  
Panneaux insonorisant et antichoc  
Bac de rétention d'hydrocarbures  
LE GENERATOR SMART CARE est un boîtier Bluetooth associée à une application smartphone qui s'adapte sur tous les groupes électrogènes portables de la marque et qui permet le suivi d'entretien.  
Le coffret APM202 permet la surveillance des paramètres suivants : survitesse, non démarrage, pression d'huile, batterie et température

## Gamme

### DIESEL SILENCE

La performance et l'endurance combinées à un niveau sonore faible pour répondre aux applications mobiles et fixes.

**Carburant** Gasoil

**Tension nominale (V) | Nombre de phases** 230 | Monophasé

**Puissance max (kW)** 8,3 kW

**Autonomie 75% (h)** 10,4

**Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A)** 94

**Dimensions l x L x h (cm) | Poids (kg)** 121,1 x 80,4 x 105,6 | 310



Attested NB 3065



Compatible

DIESEL 10 LC A SILENCE AVR C5 - GROUPE ELECTROGENE - DIESEL SILENCE - 6 février 2026

[portable.rehlko.com](http://portable.rehlko.com)

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 – France

Document non contractuel - Soucieuse d'améliorer la qualité de ses produits, la société SDMO Industries se réserve le droit de modifier, sans préavis, toutes caractéristiques énoncées dans ce document. \*ISO 8528.



SDMO Industries  
accredited testing laboratory ISO 17025  
n°1-2171  
scope available on [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)





## CARACTERISTIQUES GENERALES

<b>Gamme</b>	DIESEL SILENCE
<b>Fréquence (Hz)</b>	50 Hz
<b>Puissance max (kW)</b>	8,3
<b>Tension nominale (V)</b>	230
<b>Nombre de phases</b>	Monophasé
<b>Intensité assignée (A)</b>	31,3
<b>Carburant</b>	Gasoil
<b>Réservoir (L)</b>	27
<b>Conso. 75% (L/h)</b>	2,6
<b>Autonomie 75% (h)</b>	10,4
<b>Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A)</b>	94
<b>Niveau de pression acoustique @1m dB(A)</b>	78
<b>Niveau de pression acoustique @7m dB(A)</b>	65



## CARACTERISTIQUES MOTEUR

<b>Marque moteur</b>	REHLKO
<b>Réf. moteur</b>	KDW702
<b>Démarrage</b>	Electrique
<b>Sécurité huile</b>	OUI
<b>Cylindrée (cm3)</b>	690
<b>Capacité huile (l)</b>	1,6



## CARACTERISTIQUES ALTERNATEUR

<b>Technologie</b>	Bagues et balais
<b>Régulation AVR</b>	Oui
<b>Indice de protection Alternateur</b>	IP 23
<b>Classe d'isolement</b>	H



## DESCRIPTIF PRISES ET COFFRETS

2 prises 230V 10/16A - disjoncteur + 1 prise 230V 16A - disjoncteur + 1 prise 230V 32A - disjoncteur + bouton d'arrêt d'urgence + compteur horaire + voyant + APM202



## DIMENSIONS ET POIDS

<b>Longueur (cm)</b>	121,1
<b>Largeur (cm)</b>	80,4
<b>Hauteur (cm)</b>	105,6
<b>Poids Net (kg)</b>	310



## CONDITIONNEMENT

<b>Type de conditionnement</b>	Carton
<b>Longueur (cm)</b>	122,2
<b>Largeur (cm)</b>	80,4
<b>Hauteur (cm)</b>	105,6
<b>Poids (kg)</b>	316
<b>Type de palette</b>	
<b>Nombre de cartons par palette</b>	
<b>Hauteur de Palette conditionnée (cm)</b>	
<b>Poids de Palette conditionnée (kg)</b>	

## ACCESSOIRES LIVRÉS



Manuel d'utilisation et d'entretien  
 Anneau de levage  
 Batterie sans entretien  
 Compteur horaire

## Équipements complémentaires

**3499231002834**

RSTART2 - Télécommande à distance sans fil avec bouton marche/arrêt. Impose un groupe équipé d'un APM202/APM303

**3499231001110**

VERSO 50 Mono 40A - Inverseur de source automatique sur manque secteur monophasé 40A (inclus chargeur batterie) pour une installation jusqu'à 9,2kW. Impose un groupe équipé d'un APM202/APM303.

**R05M**

R05M - Inverseur de source manuel permettant de brancher un groupe électrogène monophasé à une habitation

**RKB6**

RKB6 - Kit brouette pour DIESEL 10 LC SILENCE -15 LC SILENCE ; Roues increvables (Ø 290 mm)

**R08F**

R08F - Remorque routière à timon articulé (PTAC <570 Kg avec immatriculation) pour Diesel 10/12/15/16 LC SILENCE. Poids net : 188 Kg. Encombrement total : 2,94 X 1,48 X 0,65 m

**3499231004678**

RKDS6 - Kit entretien pour DIESEL 10 SILENCE - 12 SILENCE - 15 SILENCE - 16 SILENCE comprenant filtre à huile, filtre à carburant et filtre à air

**3499231002827**

RAP - Adaptateur prise industrielle 16A vers prise domestique 10/16A

**RPM**

RPM - Kit prises mâles pour tous les modèles : 2 prises 16A /230V , 1 prise CEE17 16A/230V, 1 prise 32A/230V, 1 prise 16A/400V

**RPQ**

RPQ - Piquet de terre de 1m de long, livré avec câble de 2m en 10mm2 de secteur

