

DIESEL 15 LC TA SILENCE C5

EAN 3499231004654



AVANTAGES PRODUIT

Groupe garanti 3 ans
 Moteur professionnel KOHLER refroidi par eau
 Très silencieux
 Panneaux insonorisant et antichoc
 Bac de rétention d'hydrocarbures
 LE GENERATOR SMART CARE est un boîtier Bluetooth associée à une application smartphone qui s'adapte sur tous les groupes électrogènes portables de la marque et qui permet le suivi d'entretien.
 Le coffret APM202 permet la surveillance des paramètres suivants : survitesse, non démarrage, pression d'huile, batterie et température

Gamme

DIESEL SILENCE

La performance et l'endurance combinées à un niveau sonore faible pour répondre aux applications mobiles et fixes.

Carburant Gasoil

Tension nominale (V) | Nombre de phases 400 | Triphasé

Puissance max (kW) | Puissance max (kVA) 8,8 kW | 11 kVA

Autonomie 75% (h) 10,4

Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A) 94

Dimensions l x L x h (cm) | Poids (kg) 121,1 x 80,4 x 105,6 | 315



Attested NB 3065



Compatible

DIESEL 15 LC TA SILENCE C5 - GROUPE ELECTROGENE - DIESEL SILENCE - 6 février 2026

portable.rehlko.com

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 – France

Document non contractuel - Soucieuse d'améliorer la qualité de ses produits, la société SDMO Industries se réserve le droit de modifier, sans préavis, toutes caractéristiques énoncées dans ce document. *ISO 8528.



SDMO Industries
 accredited testing laboratory ISO 17025
 n°1-2171
 scope available on www.cofrac.fr





CARACTERISTIQUES GENERALES

Gamme	DIESEL SILENCE
Fréquence (Hz)	50 Hz
Puissance max (kW)	8,8
Puissance max (kVA)	11
Tension nominale (V)	400
Nombre de phases	Triphasé
Carburant	Gasoil
Intensité assignée (A)	10,4
Réservoir (L)	27
Conso. 75% (L/h)	2,6
Autonomie 75% (h)	10,4
Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A)	94
Niveau de pression acoustique @1m dB(A)	78
Niveau de pression acoustique @7m dB(A)	65



CARACTERISTIQUES MOTEUR

Marque moteur	REHLKO
Réf. moteur	KDW702
Démarrage	Electrique
Sécurité huile	OUI
Cylindrée (cm3)	690
Capacité huile (l)	1,6



CARACTERISTIQUES ALTERNATEUR

Technologie	Bagues et balais
Régulation AVR	Non
Indice de protection Alternateur	IP 23
Classe d'isolement	H



DESCRIPTIF PRISES ET COFFRETS

1 prise 230V 10/16A - disjoncteur + 3 prises 230V 16A - disjoncteur + 1 prise 400V 16A - disjoncteur + bouton d'arrêt d'urgence + compteur horaire + voyant + APM202



DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (cm)	121,1
Largeur (cm)	80,4
Hauteur (cm)	105,6
Poids Net (kg)	315



CONDITIONNEMENT

Type de conditionnement	Carton
Longueur (cm)	122,2
Largeur (cm)	80,4
Hauteur (cm)	105,6
Poids (kg)	321
Type de palette	
Nombre de cartons par palette	0
Hauteur de Palette conditionnée (cm)	0
Poids de Palette conditionnée (kg)	0

ACCESSOIRES LIVRÉS



Manuel d'utilisation et d'entretien
 Anneau de levage
 Batterie sans entretien
 Compteur horaire

Équipements complémentaires

**3499231002834**

RSTART2 - Télécommande à distance sans fil avec bouton marche/arrêt. Impose un groupe équipé d'un APM202/APM303

**3499231001134**

VERSO 50 Tri 25 A - Inverseur de source automatique sur manque secteur triphasé 25A (Inclus chargeur batterie) pour une installation jusqu'à 10 KVA. Impose un groupe équipé d'un APM202/APM303

**3499231004012**

VERSO 10 T 40A - Inverseur de source manuel permettant de brancher un groupe électrogène triphasé à une habitation

**RKB6**

RKB6 - Kit brouette pour DIESEL 10 LC SILENCE -15 LC SILENCE ; Roues increvables (Ø 290 mm)

**R08F**

R08F - Remorque routière à timon articulé (PTAC <570 Kg avec immatriculation) pour Diesel 10/12/15/16 LC SILENCE. Poids net : 188 Kg. Encombrement total : 2,94 X 1,48 X 0,65 m

**3499231004678**

RKDS6 - Kit entretien pour DIESEL 10 SILENCE - 12 SILENCE - 15 SILENCE - 16 SILENCE comprenant filtre à huile, filtre à carburant et filtre à air

**3499231002827**

RAP - Adaptateur prise industrielle 16A vers prise domestique 10/16A

**RPM**

RPM - Kit prises mâles pour tous les modèles : 2 prises 16A /230V , 1 prise CEE17 16A/230V, 1 prise 32A/230V, 1 prise 16A/400V

**RPQ**

RPQ - Piquet de terre de 1m de long, livré avec câble de 2m en 10mm² de secteur

